

Garant**Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 20/06mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260606 20/06
GTIN	4062406059408
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Totale lengte L	125 mm
Koplengte L ₁	15,3 mm
geschikte wisselplaat	RC.T 0602
Schachtgrootte	20 mm
Functiebreedte L ₄	25 mm
Plaatafmeting	6 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 22
ISO-code houder	SRGCR/L 2020K06
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	30 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500