

Garant**Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 25/08mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260606 25/08
GTIN	4062406059446
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Wisselplaatschroevenset	269028 29
Totale lengte L	150 mm
ISO-code houder	SRGCR/L 2525M08
Plaatafmeting	8 mm
Koplengte L ₁	19,8 mm
Schachtgrootte	25 mm
Functiebreedte L ₄	32 mm
geschikte wisselplaat	RC.T 0803
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	30 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

