

Garant**Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 16/06mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260607 16/06
GTIN	4062406059460
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Wisselplaatschroevenset	269028 22
ISO-code houder	SRGCR/L 1616H06
Koplengte L ₁	13,6 mm
geschikte wisselplaat	RC.T 0602
Totale lengte L	100 mm
Schachtgrootte	16 mm
Plaatafmeting	6 mm
Serie	QuickTurn
Functiebreedte L ₄	20 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	30 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8

674248 TX8

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500