

Garant**Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 12/06mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260607 12/06
GTIN	4062406059453
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Schachtgrootte	12 mm
Serie	QuickTurn
Wisselplaatschroevenset	269028 22
Plaatafmeting	6 mm
Totale lengte L	80 mm
Functiebreedte L ₄	16 mm
Koplengte L ₁	13,6 mm
ISO-code houder	SRGCR/L 1212F06
geschikte wisselplaat	RC.T 0602
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	30 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8

674248 TX8

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500