

**Garant****Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 16/08mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260606 16/08
GTIN	4062406059422
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Functiebreedte L <sub>4</sub>	20 mm
Koplengte L <sub>1</sub>	18,8 mm
ISO-code houder	SRGCR/L 1616H08
Plaatafmeting	8 mm
geschikte wisselplaat	RC.T 0803
Wisselplaatschroevenset	269028 29
Totale lengte L	100 mm
Schachtgrootte	16 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	30 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

