

**CNMG 160608, Soort: CA025P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250376 CA025P
GTIN	4960664863679
Artikelklasse	25E

**Omschrijving**

CNMG 160608 CA025P Soort: CA025P  
Spaanbreker: PH  
Snijdiepte  $a_p$ : 1 - 10 mm  
Voeding  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/omw,  
Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 70 - 420 m/min

**Technische beschrijving**

Soort	CA025P
Snedeccondities	licht onderbroken
Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Spaanbreker	PH
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	70 - 420 m/min
Hoekradius	0,8 mm

Snijdiepte $a_p$	1 - 10 mm
Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,25 - 0,8 mm/omw,
Coating	CVD
ISO-code wisselplaat	CNMG 160608
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien