

Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 25/06mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	260606 25/06
GTIN	4062406059415
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Plaatafmeting	6 mm
Functiebreedte L ₄	32 mm
geschikte wisselplaat	RC.T 0602
Schachtgrootte	25 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 22
Koplengte L ₁	15,3 mm
Totale lengte L	150 mm
ISO-code houder	SRGCR/L 2525M06
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	30 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8

674248 TX8

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500