

**Garant****Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 20/08mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260606 20/08
GTIN	4062406059439
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Koplengte L <sub>1</sub>	14,7 mm
Functiebreedte L <sub>4</sub>	25 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 29
Schachtgrootte	20 mm
ISO-code houder	SRGCR/L 2020K08
Totale lengte L	125 mm
Plaatafmeting	8 mm
geschikte wisselplaat	RC.T 0803
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	30 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

