

**Garant****Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 20/08mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260607 20/08
GTIN	4062406059507
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

ISO-code houder	SRGCR/L 2020K08
Koplengte L <sub>1</sub>	14,7 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 29
Totale lengte L	125 mm
geschikte wisselplaat	RC.T 0803
Plaatafmeting	8 mm
Schachtgrootte	20 mm
Serie	QuickTurn
Functiebreedte L <sub>4</sub>	25 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	30 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

