

Garant**Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 16/08mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260607 16/08
GTIN	4062406059491
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Functiebreedte L ₄	20 mm
Schachtgrootte	16 mm
ISO-code houder	SRGCR/L 1616H08
Serie	QuickTurn
Koplengte L ₁	18,8 mm
Totale lengte L	100 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 29
geschikte wisselplaat	RC.T 0803
Plaatafmeting	8 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	30 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

