

Garant**Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 20/06mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260607 20/06
GTIN	4062406059477
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Schachtgrootte	20 mm
Plaatafmeting	6 mm
Totale lengte L	125 mm
ISO-code houder	SRGCR/L 2020K06
Functiebreedte L ₄	25 mm
Serie	QuickTurn
Koplengte L ₁	15,3 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 22
geschikte wisselplaat	RC.T 0602
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	30 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8

674248 TX8

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500