

Garant**Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 25/08mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260607 25/08
GTIN	4062406059514
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Totale lengte L	150 mm
ISO-code houder	SRGCR/L 2525M08
Serie	QuickTurn
Wisselplaatschroevenset	269028 29
geschikte wisselplaat	RC.T 0803
Koplengte L ₁	19,8 mm
Schachtgrootte	25 mm
Functiebreedte L ₄	32 mm
Plaatafmeting	8 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	30 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

