

**Garant****Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 25/06mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260607 25/06
GTIN	4062406059484
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

geschikte wisselplaat	RC.T 0602
Functiebreedte L <sub>4</sub>	32 mm
Koplengte L <sub>1</sub>	15,3 mm
Totale lengte L	150 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 22
ISO-code houder	SRGCR/L 2525M06
Plaatafmeting	6 mm
Schachtgrootte	25 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	30 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

## Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500