



Hoge voedingsfrees MFH mini, met schroefdraad, Ø D / Aantal snijkanten Z: 40/5mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	221960 40/5
GTIN	2050002058743
Artikelklasse	250

Technische beschrijving

Opnamedraad M	M16
Helicoïdaal frezen Ø D _{min}	73 mm
Snijkant-Ø D _c	40 mm
Totale lengte L _{totaal}	40 mm
Rampinghoek α _{max}	0,55 graden
Aantal snijkanten Z	5
Ø D ₃	33 mm
Maximale snijdiepte a _{p max}	1 mm
Helicoïdaal frezen Ø D _{max}	78 mm
Ramplinglengte L voor α _{max}	31,3 mm
Wisselplaatschroef	229713 (8IP; 1,2 Nm)
geschikte wisselplaat	LOGU 0303..
Inwendige koeling	ja

Schachtuitvoering	met schroefdraad
Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Ramping
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Spanschroef	229713
-------------	--------