



## Hoge voedingsfrees MFH mini, met schroefdraad, Ø D / Aantal snijkanten Z: 42/5mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	221960 42/5
GTIN	2050002058750
Artikelklasse	250

### Omschrijving

Hoge voedingsfrees MFH mini 42/5 mm  
 Inwendige koeling: ja  
 Aantal snijkanten Z: 5  
 Ø D<sub>3</sub>: 35 mm  
 Maximale snijdiepte a<sub>p max</sub>: 1 mm  
 Totale lengte L<sub>totaal</sub>: 40 mm  
 Opnamedraad M: M16  
 Helicoïdaal frezen Ø D<sub>min</sub>: 77 mm

### Technische beschrijving

Ramplinglengte L voor α <sub>max</sub>	33,3 mm
Helicoïdaal frezen Ø D <sub>min</sub>	77 mm
Maximale snijdiepte a <sub>p max</sub>	1 mm
Snijkant-Ø D <sub>c</sub>	42 mm
Aantal snijkanten Z	5
geschikte wisselplaat	LOGU 0303..
Ø D <sub>3</sub>	35 mm
Ramplinghoek α <sub>max</sub>	0,52 graden

Wisselplaatschroef	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Inwendige koeling	ja
Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	40 mm
Opnamedraad M	M16
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\text{max}}$	82 mm
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Ramping
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrees

---

## Accessoires

Spanschroef	229713
-------------	--------