

**Hoge voedingsfrees MFH mini, Met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 50/5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	221965 50/5
GTIN	2050002058774
Artikelklasse	250

Omschrijving

Hoge voedingsfrees MFH mini 50/5 mm Inwendige koeling: ja

Aantal snijkanten Z: 5

Ø D₃: 43 mm

Maximale snijdiepte a_{p max}: 1 mm

Totale lengte L_{totaal}: 40 mm

Opnameboring-Ø: 22 mm

Helicoïdaal frezen Ø D_{min}: 93 mm

Technische beschrijving

Rampinghoek α _{max}	0,42 graden
Aantal snijkanten Z	5
Ø D ₃	43 mm
Snijkant-Ø D _c	50 mm
Wisselplaatschroef	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Helicoïdaal frezen Ø D _{min}	93 mm

Ramplinglengte L voor α_{\max}	41,3 mm
Totale lengte L_{totaal}	40 mm
geschikte wisselplaat	LOGU 0303..
Opnameboring- \emptyset	22 mm
Helicoïdaal frezen $\emptyset D_{\max}$	98 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	1 mm
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	15 graden
Fz Helix	0,8
Schachtuitvoering	Met boring
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Circulair frezen
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Spanschroef	229713
-------------	--------