


CNMM 120412, Soort: CA025P

Bestelgegevens

Bestelnummer	250492 CA025P
GTIN	4960664863754
Artikelklasse	25E

Omschrijving

CNMM 120412 CA025P Soort: CA025P
 Spaanbreker: PX
 Snijdiepte a_p : 1 - 11 mm
 Voeding f : 0,25 - 0,9 mm/omw,
 Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 420 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
Snijmateriaal	HM
Soort	CA025P
Voeding f	0,25 - 0,9 mm/omw,
Hoekradius	1,2 mm
Spaanbreker	PX
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 420 m/min
Snedeccondities	licht onderbroken
Snijdiepte a_p	1 - 11 mm
Coating	CVD
ISO-code wisselplaat	CNMM 120412
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien