

**CNMM 120416, Soort: CA025P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250493 CA025P
GTIN	4960664863761
Artikelklasse	25E

Omschrijving

CNMM 120416 CA025P Soort: CA025P
Spaanbreker: PX
Snijdiepte a_p : 1 - 11 mm
Voeding f : 0,25 - 0,9 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 420 m/min

Technische beschrijving

Voeding f	0,25 - 0,9 mm/omw,
Hoofdtoepassing	P
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Spaanbreker	PX
Snedecondities	licht onderbroken
Hoekradius	1,6 mm
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 420 m/min

Snijmateriaal	HM
Soort	CA025P
Snijdiepte a_p	1 - 11 mm
Coating	CVD
ISO-code wisselplaat	CNMM 120416
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien