


CNMM 120408, Soort: CA025P

Bestelgegevens

Bestelnummer	250491 CA025P
GTIN	4960664863747
Artikelklasse	25E

Omschrijving

CNMM 120408 CA025P Soort: CA025P
 Spaanbreker: PX
 Snijdiepte a_p : 1 - 11 mm
 Voeding f : 0,25 - 0,9 mm/omw,
 Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 420 m/min

Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Voeding f	0,25 - 0,9 mm/omw,
Snijdiepte a_p	1 - 11 mm
Hoekradius	0,8 mm
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 420 m/min
Soort	CA025P
Hoofdtoepassing	P

Snijmateriaal	HM
Snedeccondities	licht onderbroken
Spaanbreker	PX
Coating	CVD
ISO-code wisselplaat	CNMM 120408
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien