


DNMG 150608, Soort: CA025P

Bestelgegevens

Bestelnummer	250697 CA025P
GTIN	4960664857401
Artikelklasse	25E

Omschrijving

DNMG 150608 CA025P Soort: CA025P
 Spaanbreker: PQ
 Snijdiepte a_p : 0,2 - 2,5 mm
 Voeding f : 0,13 - 0,4 mm/omw,
 Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 105 - 435 m/min

Technische beschrijving

Spaanbreker	PQ
Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	105 - 435 m/min
Snijdiepte a_p	0,2 - 2,5 mm
Hoekradius	0,8 mm
Voeding f	0,13 - 0,4 mm/omw,

Hoofdtoepassing	P
Snedeccondities	licht onderbroken
Soort	CA025P
Coating	CVD
ISO-code wisselplaat	DNMG 150608
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien