


Hoge voedingsfrees MFH mini, Met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 40/5mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	221965 40/5
GTIN	4960664811496
Artikelklasse	250

Technische beschrijving

Inwendige koeling	ja
Rampinghoek α_{\max}	0,55 graden
Totale lengte L_{totaal}	40 mm
Aantal snijkanten Z	5
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$	78 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	73 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	1 mm
Wisselplaatschroef	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Snijkant- $\varnothing D_c$	40 mm
geschikte wisselplaat	LOGU 0303..
Opnameboring- \varnothing	16 mm
Ramplinglengte L voor α_{\max}	31,3 mm
$\varnothing D_3$	33 mm

Instelhoek κ	15 graden
Fz Helix	0,8
Schachtuitvoering	Met boring
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Circulair frezen
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Spanschroef	229713
-------------	--------