


Hoge voedingsfrees MFH mini, Met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 42/5mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	221965 42/5
GTIN	2050002058767
Artikelklasse	250

Omschrijving

Hoge voedingsfrees MFH mini 42/5 mm Inwendige koeling: ja

Aantal snijkanten Z: 7

Ø D₃: 35 mm

Maximale snijdiepte a_{p max}: 1 mm

Totale lengte L_{totaal}: 40 mm

Opnameboring-Ø: 16 mm

Helicoïdaal frezen Ø D_{min}: 77 mm

Technische beschrijving

Helicoïdaal frezen Ø D _{max}	82 mm
Ramplinglengte L voor α _{max}	33,3 mm
Snijkant-Ø D _c	42 mm
Totale lengte L _{totaal}	40 mm
Wisselplaatschroef	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø D ₃	35 mm
Opnameboring-Ø	16 mm

Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	1 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	77 mm
Aantal snijkanten Z	7
geschikte wisselplaat	LOGU 0303..
Inwendige koeling	ja
Rampinghoek α_{\max}	0,52 graden
Instelhoek κ	15 graden
Fz Helix	0,8
Schachtuitvoering	Met boring
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Circulair frezen
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Spanschroef	229713
-------------	--------