

**DNMG 150612, Soort: CA025P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250798 CA025P
GTIN	4960664864256
Artikelklasse	25E

Omschrijving

DNMG 150612 CA025P Soort: CA025P
Spaanbreker: PS
Snijdiepte a_p : 1 - 4 mm
Voeding f : 0,15 - 0,6 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 420 m/min

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 420 m/min
Spaanbreker	PS
Voeding f	0,15 - 0,6 mm/omw,
Hoekradius	1,2 mm
Snedecndities	licht onderbroken
Snijdiepte a_p	1 - 4 mm

Soort	CA025P
Hoofdtoepassing	P
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Coating	CVD
ISO-code wisselplaat	DNMG 150612
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien