


**SNMG 120408, Soort: CA025P**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	251254 CA025P
GTIN	4960664864683
Artikelklasse	25E

**Omschrijving**

SNMG 120408 CA025P Hoekradius: 0,8 mm  
 Soort: CA025P  
 Spaanbreker: PS  
 Snijdiepte  $a_p$ : 1 - 4 mm  
 Voeding  $f$ : 0,15 - 0,6 mm/omw,  
 Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 70 - 420 m/min

**Technische beschrijving**

Hoofdtoepassing	P
Soort	CA025P
Spaanbreker	PS
Hoekradius	0,8 mm
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snedecondities	licht onderbroken
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	70 - 420 m/min

Snijdiepte $a_p$	1 - 4 mm
Snijmateriaal	HM
Voeding f	0,15 - 0,6 mm/omw,
Coating	CVD
ISO-code wisselplaat	SNMG 120408
Aantal wisselingen/snijanten	8
Producttype	Wisselplaat voor het draaien