


SNMG 120404, Soort: CA025P

Bestelgegevens

Bestelnummer	251162 CA025P
GTIN	4960664864591
Artikelklasse	25E

Omschrijving

SNMG 120404 CA025P Hoekradius: 0,4 mm
 Soort: CA025P
 Spaanbreker: PQ
 Snijdiepte a_p : 0,2 - 2,5 mm
 Voeding f : 0,13 - 0,4 mm/omw,
 Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 105 - 435 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,2 - 2,5 mm
Snedeccondities	licht onderbroken
Hoekradius	0,4 mm
Voeding f	0,13 - 0,4 mm/omw,
Soort	CA025P
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Spaanbreker	PQ

Hoofdtoepassing	P
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	105 - 435 m/min
Snijmateriaal	HM
Coating	CVD
ISO-code wisselplaat	SNMG 120404
Aantal wisselingen/snijanten	8
Producttype	Wisselplaat voor het draaien