


SNMG 120408, Soort: CA025P

Bestelgegevens

Bestelnummer	251164 CA025P
GTIN	4960664864607
Artikelklasse	25E

Omschrijving

SNMG 120408 CA025P Hoekradius: 0,8 mm
 Soort: CA025P
 Spaanbreker: PQ
 Snijdiepte a_p : 0,2 - 2,5 mm
 Voeding f : 0,13 - 0,4 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 105 - 435 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,2 - 2,5 mm
Hoofdtoepassing	P
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	105 - 435 m/min
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snedecondities	licht onderbroken
Snijmateriaal	HM
Spaanbreker	PQ

Hoekradius	0,8 mm
Voeding f	0,13 - 0,4 mm/omw,
Soort	CA025P
Coating	CVD
ISO-code wisselplaat	SNMG 120408
Aantal wisselingen/snijanten	8
Producttype	Wisselplaat voor het draaien