

**TNMG 160404, Soort: CA025P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251472 CA025P
GTIN	4960664857593
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Hoekradius	0,4 mm
Snijdiepte a_p	0,2 - 2,5 mm
Hoofdtoepassing	P
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	105 - 435 m/min
Snijmateriaal	HM
Soort	CA025P
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Spaanbreker	PQ
Voeding f	0,13 - 0,4 mm/omw,
Snedeccondities	licht onderbroken
Coating	CVD
ISO-code wisselplaat	TNMG 160404

Aantal wisselingen/snijanten	6
Producttype	Wisselplaat voor het draaien