

**VNMG 160408, Soort: CA025P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251754 CA025P
GTIN	4960664857722
Artikelklasse	25E

Omschrijving

VNMG 160408 CA025P Soort: CA025P
Spaanbreker: PQ
Snijdiepte a_p : 0,2 - 2,5 mm
Voeding f : 0,13 - 0,4 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 105 - 435 m/min

Technische beschrijving

Voeding f	0,13 - 0,4 mm/omw,
Spaanbreker	PQ
Soort	CA025P
Hoekradius	0,8 mm
Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	P
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken

Snedeccondities	licht onderbroken
Snijdiepte a_p	0,2 - 2,5 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	105 - 435 m/min
Coating	CVD
ISO-code wisselplaat	VNMG 160408
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien