

**WNMG 080408 Wiper, Soort: CA025P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	252015 CA025P
GTIN	4960664865697
Artikelklasse	25E

**Omschrijving**

WNMG 080408 Wiper CA025P Soort: CA025P  
Spaanbreker: WP  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 2 mm  
Voeding  $f$ : 0,07 - 0,3 mm/omw,  
Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 70 - 420 m/min

**Technische beschrijving**

Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	70 - 420 m/min
Spaanbreker	WP
Hoekradius	0,8 mm
Hoofdtoepassing	P
Snijmateriaal	HM
Voeding $f$	0,07 - 0,3 mm/omw,
Soort	CA025P
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 2 mm

Snedeccondities	licht onderbroken
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Coating	CVD
ISO-code wisselplaat	WNMG 080408
Aantal wisselingen/snikanten	6
Producttype	Wisselplaat voor het draaien