

**WNMG 080408 Wiper, Soort: CA025P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	252115 CA025P
GTIN	4960664865741
Artikelklasse	25E

Omschrijving

WNMG 080408 Wiper CA025P Soort: CA025P
Spaanbreker: WQ
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 1 - 3,8 mm
Voeding f : 0,15 - 0,6 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 420 m/min

Technische beschrijving

Snedecndities	licht onderbroken
Snijmateriaal	HM
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 420 m/min
Hoekradius	0,8 mm
Spaanbreker	WQ
Hoofdtoepassing	P
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken

Snijdiepte a_p	1 - 3,8 mm
Soort	CA025P
Voeding f	0,15 - 0,6 mm/omw,
Coating	CVD
ISO-code wisselplaat	WNMG 080408
Aantal wisselingen/snijkmanten	6
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien