

**WNMG 080412 Wiper, Soort: CA025P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	252117 CA025P
GTIN	4960664865758
Artikelklasse	25E

Omschrijving

WNMG 080412 Wiper CA025P Soort: CA025P

Spaanbreker: WQ

Tolerantie: M

Snijdiepte a_p : 1 - 3,8 mm

Voeding f : 0,15 - 0,6 mm/omw,

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 420 m/min

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
Soort	CA025P
Spaanbreker	WQ
Snijdiepte a_p	1 - 3,8 mm
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snedecondities	licht onderbroken
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 420 m/min

Hoekradius	1,2 mm
Voeding f	0,15 - 0,6 mm/omw,
Hoofdtoepassing	P
Coating	CVD
ISO-code wisselplaat	WNMG 080412
Aantal wisselingen/snijanten	6
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien