



CNMG 120404, Soort: PR005S

Bestelgegevens

Bestelnummer	250102 PR005S
GTIN	4960664836338
Artikelklasse	25E

Omschrijving

CNMG 120404 PR005S Soort: PR005S
 Spaanbreker: MQ
 Snijdiepte a_p : 0,2 - 1,5 mm
 Voeding f : 0,03 - 0,12 mm/omw,
 Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 30 - 90 m/min

Technische beschrijving

Voeding f	0,03 - 0,12 mm/omw,
Spaanbreker	MQ
Hoekradius	0,4 mm
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	30 - 90 m/min
Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	S

Soort	PR005S
Snedeccondities	continu
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Coating	Megacoat Hard
ISO-code wisselplaat	CNMG 120404
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien