



CNMG 120404, Soort: PR015S

Bestelgegevens

Bestelnummer	250102 PR015S
GTIN	4960664837090
Artikelklasse	25E

Omschrijving

CNMG 120404 PR015S Soort: PR015S
 Spaanbreker: MQ
 Snijdiepte a_p : 0,2 - 1,5 mm
 Voeding f : 0,05 - 0,18 mm/omw,
 Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 25 - 70 m/min

Technische beschrijving

Snedeccondities	licht onderbroken
Hoofdtoepassing	S
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	25 - 70 m/min
Voeding f	0,05 - 0,18 mm/omw,
Spaanbreker	MQ
Hoekradius	0,4 mm
Snijmateriaal	HM

Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Soort	PR015S
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Coating	Megacoat Hard
ISO-code wisselplaat	CNMG 120404
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien