


**CNMG 120408, Soort: PR015S****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250104 PR015S
GTIN	4960664837106
Artikelklasse	25E

Omschrijving

CNMG 120408 PR015S Soort: PR015S
Spaanbreker: MQ
Snijdiepte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Voeding f : 0,05 - 0,18 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 25 - 70 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	S
Hoekradius	0,8 mm
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Voeding f	0,05 - 0,18 mm/omw,
Snedeccondities	licht onderbroken
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	25 - 70 m/min
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken

Spaanbreker	MQ
Snijmateriaal	HM
Soort	PR015S
Coating	Megacoat Hard
ISO-code wisselplaat	CNMG 120408
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien