

**CNMG 120404, Soort: PR015S****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250210 PR015S
GTIN	4960664837151
Artikelklasse	25E

Omschrijving

CNMG 120404 PR015S Soort: PR015S

Spaanbreker: MU

Snijdiepte a_p : 0,5 - 4 mm

Voeding f : 0,05 - 0,18 mm/omw,

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 25 - 70 m/min

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,4 mm
Voeding f	0,05 - 0,18 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	25 - 70 m/min
Hoofdtoepassing	S
Snededcondities	licht onderbroken
Spaanbreker	MU

Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Soort	PR015S
Snijdiepte a_p	0,5 - 4 mm
Coating	Megacoat Hard
ISO-code wisselplaat	CNMG 120404
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien