

**DNMG 150608, Soort: PR005S****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250697 PR005S
GTIN	4960664836581
Artikelklasse	25E

**Omschrijving**

DNMG 150608 PR005S Soort: PR005S  
Spaanbreker: MQ  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,03 - 0,12 mm/omw,  
Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 30 - 90 m/min

**Technische beschrijving**

Hoekradius	0,8 mm
Spaanbreker	MQ
Hoofdtoepassing	S
Soort	PR005S
Snijdiepte $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken

Voeding f	0,03 - 0,12 mm/omw,
Snedecondities	continu
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	30 - 90 m/min
Coating	Megacoat Hard
ISO-code wisselplaat	DNMG 150608
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien