

**DNMG 150604, Soort: PR005S****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 250796 PR005S |
| GTIN | 4960664836598 |
| Artikelklasse | 25E |

Omschrijving

DNMG 150604 PR005S Soort: PR005S
Spaanbreker: MU
Snijdiepte a_p : 0,5 - 3,5 mm
Voeding f : 0,05 - 0,15 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 30 - 90 m/min

Technische beschrijving

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Hoofdtoepassing | S |
| Hoekradius | 0,4 mm |
| Snijdiepte a_p | 0,5 - 3,5 mm |
| Snedeccondities | continu |
| Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing | 30 - 90 m/min |
| Spaanbreker | MU |
| Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken |

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Voeding f | 0,05 - 0,15 mm/omw, |
| Soort | PR005S |
| Snijmateriaal | HM |
| Coating | Megacoat Hard |
| ISO-code wisselplaat | DNMG 150604 |
| Aantal wisselingen/snijanten | 4 |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |