

**DNMG 150608, Soort: PR005S****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250797 PR005S
GTIN	4960664836604
Artikelklasse	25E

Omschrijving

DNMG 150608 PR005S Soort: PR005S
Spaanbreker: MU
Snijdiepte a_p : 0,5 - 3,5 mm
Voeding f : 0,05 - 0,15 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 30 - 90 m/min

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,8 mm
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Soort	PR005S
Voeding f	0,05 - 0,15 mm/omw,
Snedecndities	continu
Spaanbreker	MU

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	30 - 90 m/min
Snijdiepte a_p	0,5 - 3,5 mm
Hoofdtoepassing	S
Coating	Megacoat Hard
ISO-code wisselplaat	DNMG 150608
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien