



SNMG 120404, Soort: PR005S

Bestelgegevens

Bestelnummer	251162 PR005S
GTIN	4960664836611
Artikelklasse	25E

Omschrijving

SNMG 120404 PR005S Hoekradius: 0,4 mm
 Soort: PR005S
 Spaanbreker: MQ
 Snijdiepte a_p : 0,4 - 1,5 mm
 Voeding f : 0,03 - 0,12 mm/omw,
 Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 30 - 90 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,4 - 1,5 mm
Voeding f	0,03 - 0,12 mm/omw,
Hoofdtoepassing	S
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	30 - 90 m/min
Soort	PR005S
Snedecondities	continu

Snijmateriaal	HM
Spaanbreker	MQ
Hoekradius	0,4 mm
Coating	Megacoat Hard
ISO-code wisselplaat	SNMG 120404
Aantal wisselingen/snijanten	8
Producttype	Wisselplaat voor het draaien