



SNMG 120404, Soort: PR015S

Bestelgegevens

Bestelnummer	251162 PR015S
GTIN	4960664837373
Artikelklasse	25E

Omschrijving

SNMG 120404 PR015S Hoekradius: 0,4 mm
 Soort: PR015S
 Spaanbreker: MQ
 Snijdiepte a_p : 0,4 - 1,5 mm
 Voeding f : 0,05 - 0,18 mm/omw,
 Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 25 - 70 m/min

Technische beschrijving

Voeding f	0,05 - 0,18 mm/omw,
Spaanbreker	MQ
Snijdiepte a_p	0,4 - 1,5 mm
Hoofdtoepassing	S
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
Snedeccondities	licht onderbroken

Hoekradius	0,4 mm
Soort	PR015S
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	25 - 70 m/min
Coating	Megacoat Hard
ISO-code wisselplaat	SNMG 120404
Aantal wisselingen/snij kanten	8
Producttype	Wisselplaat voor het draaien