



SNMG 120408, Soort: PR005S

Bestelgegevens

Bestelnummer	251164 PR005S
GTIN	4960664836628
Artikelklasse	25E

Omschrijving

SNMG 120408 PR005S Hoekradius: 0,8 mm
 Soort: PR005S
 Spaanbreker: MQ
 Snijdiepte a_p : 0,4 - 1,5 mm
 Voeding f : 0,03 - 0,12 mm/omw,
 Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 30 - 90 m/min

Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
Spaanbreker	MQ
Hoofdtoepassing	S
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	30 - 90 m/min
Snedeccondities	continu
Voeding f	0,03 - 0,12 mm/omw,

Hoekradius	0,8 mm
Soort	PR005S
Snijdiepte a_p	0,4 - 1,5 mm
Coating	Megacoat Hard
ISO-code wisselplaat	SNMG 120408
Aantal wisselingen/snijanten	8
Producttype	Wisselplaat voor het draaien