

**TNMG 160408, Soort: PR015S****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251474 PR015S
GTIN	4960664837465
Artikelklasse	25E

Omschrijving

TNMG 160408 PR015S Soort: PR015S
Spaanbreker: MQ
Snijdiepte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Voeding f : 0,05 - 0,18 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 25 - 70 m/min

Technische beschrijving

Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	25 - 70 m/min
Snijmateriaal	HM
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Hoekradius	0,8 mm
Snedecndities	licht onderbroken
Spaanbreker	MQ
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Soort	PR015S

Voeding f	0,05 - 0,18 mm/omw,
Hoofdtoepassing	S
Coating	Megacoat Hard
ISO-code wisselplaat	TNMG 160408
Aantal wisselingen/snijkanen	6
Producttype	Wisselplaat voor het draaien