

**VNMG 160408, Soort: PR015S****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251754 PR015S
GTIN	4960664837533
Artikelklasse	25E

Omschrijving

VNMG 160408 PR015S Soort: PR015S
Spaanbreker: MQ
Snijdiepte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Voeding f : 0,05 - 0,18 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 25 - 70 m/min

Technische beschrijving

Voeding f	0,05 - 0,18 mm/omw,
Snedecndities	licht onderbroken
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Hoofdtoepassing	S
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	25 - 70 m/min
Spaanbreker	MQ
Hoekradius	0,8 mm

Soort	PR015S
Snijmateriaal	HM
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Coating	Megacoat Hard
ISO-code wisselplaat	VNMG 160408
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien