

**VNMG 160408, Soort: PR005S****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251754 PR005S
GTIN	4960664836772
Artikelklasse	25E

**Omschrijving**

VNMG 160408 PR005S Soort: PR005S  
Spaanbreker: MQ  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,03 - 0,12 mm/omw,  
Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 30 - 90 m/min

**Technische beschrijving**

Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijdiepte $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Hoekradius	0,8 mm
Snijmateriaal	HM
Voeding $f$	0,03 - 0,12 mm/omw,
Soort	PR005S
Hoofdtoepassing	S

Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	30 - 90 m/min
Snedeccondities	continu
Spaanbreker	MQ
Coating	Megacoat Hard
ISO-code wisselplaat	VNMG 160408
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien