


TNMG 160408, Soort: PR005S

Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 251474 PR005S |
| GTIN | 4960664836703 |
| Artikelklasse | 25E |

Omschrijving

TNMG 160408 PR005S Soort: PR005S
 Spaanbreker: MQ
 Snijdiepte a_p : 0,2 - 1,5 mm
 Voeding f : 0,03 - 0,25 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 30 - 90 m/min

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Voeding f | 0,03 - 0,25 mm/omw, |
| Soort | PR005S |
| Hoekradius | 0,8 mm |
| Spaanbreker | MQ |
| Hoofdtoepassing | S |
| Snijdiepte a_p | 0,2 - 1,5 mm |
| Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken |
| Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing | 30 - 90 m/min |

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Snijmateriaal | HM |
| Snedeccondities | continu |
| Coating | Megacoat Hard |
| ISO-code wisselplaat | TNMG 160408 |
| Aantal wisselingen/snijkanten | 6 |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |