



WN.G 080404, Soort: PR015S


Bestelgegevens

Bestelnummer	252112 PR015S
GTIN	4960664837649
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	S
Snededcondities	licht onderbroken
Spaanbreker	MU
Voeding f	0,05 - 0,18 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	25 - 70 m/min
Snijdiepte a_p	0,5 - 3,5 mm
Soort	PR015S
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Hoekradius	0,4 mm
Snijmateriaal	HM
Coating	Megacoat Hard
ISO-code wisselplaat	WNMG 080404

Aantal wisselingen/snijanten	6
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien