

**CCGT 030101, Soort: PR1535****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260040 PR1535
GTIN	4960664871544
Artikelklasse	25E

Omschrijving

CCGT 030101 PR1535 Soort: PR1535
Spaanbreker: MFP-PF
Snijdiepte a_p : 0,03 - 0,2 mm
Voeding f : 0,02 - 0,1 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 160 m/min
Snijsnelheid v_c Neventoepassing: 40 - 60 m/min

Technische beschrijving

Voeding f	0,02 - 0,1 mm/omw,
Spaanbreker	MFP-PF
Snedeccondities	continu
Neventoepassing	S
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 160 m/min
Soort	PR1535
Hoekradius	0,1 mm

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
Snijdiepte a_p	0,03 - 0,2 mm
Snij snelheid v_c Neventoepassing	40 - 60 m/min
Hoofdtoepassing	M
Coating	Megacoat Nano
ISO-code wisselplaat	CCGT 030101
Aantal wisselingen/snijanten	2
Producttype	Wisselplaat voor het draaien