

Garant**Circulaire frees, met schroefdraad staal, Type: 16/M5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	217253 16/M5
GTIN	4062406060060
Artikelklasse	21Q

Omschrijving**Uitvoering:****Extra slanke uitvoering** voor het draadfrezen.**Opmerking:**De daadwerkelijke steekdiepte S_{max} wordt als volgt berekend: $(D-d_1) / 2$.

Gereedschapswissel: PowerCard

Inwendige koeling: ja

kleinste boor- \varnothing D: 14 - 22 mm

Draadafmeting M: M5 mm

voor plaattype: P16

Binnen- \varnothing d_1 : 9,5 mmMaximale snijdiepte S_{max} : 6,5 mmAfkoppellengte L_1 : 15 mm**Technische beschrijving**

Draaddiepte	15 mm
Afkoppellengte L_1	15 mm
Maximale snijdiepte S_{max}	6,5 mm
Binnen- \varnothing d_1	9,5 mm
Draadafmeting M	M5 mm

Schachtuitvoering	met schroefdraad
Totale lengte L_{totaal}	18,5 mm
Inwendige koeling	ja
voor plaattype	P16
kleinste boor- \varnothing D	14 - 22 mm
Spanschroevenset	219818 (8IP; 3,8 Nm)
Materiaal frees	met schroefdraad staal
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Circulaire frees