

**TNMG 160404, Soort: PR005S****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251472 PR005S
GTIN	4960664836697
Artikelklasse	25E

**Technische beschrijving**

Snijdiepte $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Voeding $f$	0,03 - 0,25 mm/omw,
Snedeccondities	continu
Hoekradius	0,4 mm
Soort	PR005S
Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Spaanbreker	MQ
Hoofdtoepassing	S
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	30 - 90 m/min
Coating	Megacoat Hard
ISO-code wisselplaat	TNMG 160404
Aantal wisselingen/snijkanten	6

Producttype

Wisselplaat voor het draaien