

Garant GRIDLINE

Gereedschapskast compleet met lades 75 kg, 20×20G, Hoogte mm/aantal lades: 400/2**Bestelgegevens**

Bestelnummer	930505 400/2
GTIN	4062406060077
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**Uitvoering:**

Compleet ingedeelde gereedschapskast in 24×24G, met lades 20×20G. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen. Lades met stansgaten voor de opname van sleuvscheidingsstrips in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm). Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte mm: 150, 150

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating**.

Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Opmerking:

Bij het optillen en transporteren van de kast moet op voldoende fixering van de lades in de behuizing worden gelet.

Technische beschrijving

Nuttige hoogte voor lades	300 mm
Lades nuttige breedte	500 mm
Breedte	600 mm

Lades nuttige diepte in G	20
Diepte	600 mm
Aantal deuren	0
Gewicht	43 kg
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Lades nuttige diepte	500 mm
Ladefronthoogte	150 mm
Ladefronthoogte	150 mm
Lades nuttige breedte in G	20
Hoogte	400 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	20×20
Aantal lades	2
Nuttige hoogte	300 mm
Aantal uittrekbare legborden	0
Onderbouw onder in hoogte verstelbare werkplek	nee
Materiaaldikte	1,2 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	20×20G
Producttype	Gereedschapskast

Accessoires

Lade,75 kg fronthoogte lade 150 mm	930533 150
------------------------------------	------------

Handgreep-eindkappen20-delig Type 10	951025 10
Slotplaat voor GridLine Type HU21	914227 HU21
Behuizing voor gereedschapskast voor lades Hoogte 400 mm	930525 400